

VÁLVULA DE SEGURIDAD OVERFLOW

CONTROL SANITARIO DE SOBREPRESIÓN

Válvula sanitaria diseñada para proteger bombas lobulares y sistemas de proceso frente a condiciones de sobrepresión, mediante una descarga controlada y un rango de apertura regulable por resorte.

-20 °C A +120 °C

RESORTE AJUSTABLE

DISEÑO SANITARIO

OPCIONES

- Conexiones DIN, DN, RT, 3A y SMS; Clamp, brida, soldable o roscada.
- Sellos disponibles: EPDM, NBR o FPM.
- Rangos configurables mediante cambio de resorte.
- Disponible con manija para apertura parcial y circulación durante procesos CIP con bombeo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Temperatura máxima 121 °C con EPDM · 250 °C con FPM

Temperatura de operación -20 °C a +120 °C

Rangos de presión 0-3 bar · 0-6 bar · 0-10 bar

El rango final depende del resorte instalado y de la configuración seleccionada.

0-43 PSI · 0-87 PSI · 0-145 PSI

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y preciso
- Construcción higiénica y resistente a la corrosión
- Apertura rápida y descarga controlada
- Fácil mantenimiento y desmontaje
- Estándares sanitarios internacionales

DIMENSIONES · DIN

TAMAÑO	D	T	HB	HA	L1	L2
DN25	28	1.5	220	261	61	58
DN32	34	1.5	220	243	41	40
DN40	40	1.5	220	261	59	59
DN50	52	1.5	260	310	66	66
DN65	70	2.0	292.5	340	70	77

DIMENSIONES · PULGADAS

TAMAÑO	D	T	HB	HA	L1	L2
1"	25.4	1.5	220	261	61	58
1.25"	32	1.5	220	243	41	40
1.5"	38	1.5	220	261	59	59
2"	51	1.5	260	310	66	66
2.5"	63.5	2.0	292.5	340	70	70
3"	76	2.0	292.5	340	60.5	62.5

Medidas en milímetros. Dimensiones según configuración de conexión.

